



3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas, Torx® profilis: TX20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	637560 TX20
GTIN	4018754002832
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno, lygi.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga, nikeluotas ir chromuotas.

Techninis aprašymas

Ø iš pavaros pusės	17,8 mm
Torx® profilis	TX20
Ilgis	49 mm
Profilio dydis A	3,8 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Produkto rūšis	Galvutė

