



3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas, Torx® profilis: TX30



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 637560 TX30 |
| GTIN | 4018754002863 |
| Produktų klasė | 63A |

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno, lygi.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga, nikeluotas ir chromuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Ø iš pavaros pusės | 17,8 mm |
| Profilio dydis A | 5,5 mm |
| Ilgis | 49 mm |
| Torx® profilis | TX30 |
| Pavaros keturbriaunis | 3/8 in |
| Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams |
| Produkto rūšis | Galvutė |

