



Kilpinis veržliaraktis, Rakto dydis: 13mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	613500 13
GTIN	4018754018789
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Kilpos pusė su **AS-drive** profiliu. (dyd. 3,2 – 5 su 6-briauniu).

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeluota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

Privalumai:

- varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
- didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 613600

Techninis aprašymas

maksimalus žiočių aukštis h1	6,5 mm
Rakto ilgis L	160 mm
Rakto dydis	13 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos aukštis h ₂ maks.	11 mm

Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	ant nikelio chromuoti
Produkto rūšis	Veržliaraktis