

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY

## Vielinis apvalus šepetys Plieninė viela 0,30 / 0,35 mm, Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1: 125X23mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	570100 125X23
GTIN	4017359004616
Produktų klasė	57L

### Aprašymas

#### Modelis:

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Tankūs šeriai**, žemas radialinis mušimas, labai patvarus. Galima pritaikyti įvairioms tvirtinimo kiaurymėms, naudojant **keičiamus pritaikymo žiedus** (teikiama kartu).

#### Paskirtis:

Poliravimui, šviam nuvalymui ir t.t. Naudojama šlifavimo ir poliravimo įrankiuose bei staklėse su lanksčiu velenu.

Grandymui, valymui, rūdžių, nuodegų nuėmimui ir t.t.

### Techninis aprašymas

Pritaikymo žiedo Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	125 mm
Ilgis H <sub>1</sub>	27 mm
maksimalus sūkių skaičius	6000 min <sup>-1</sup>
Šepečio plotis	20 mm

Kiaurymės $\varnothing d_1$	40 mm
Produkto rūšis	Apvalus šepetys