



## Kombinuotas veržliaraktis, Rakto dydis: 8 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	613700 8
GTIN	4045197159458
Produktų klasė	61A

### Aprašas

#### Aprašymas:

Kaldintos štampuojant. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusė su **AS-drive** profiliu.

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

#### Pastaba:

**AS-drive** – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami iš **AS-drive** ženklo. **Privalumai:**

- **varžtai suimami už šoninių paviršių. – Varžtai tausojami. – Varžtai ilgiau tarnauja.**
- **Didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius. – Patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

Rakto ilgis L: 115 mm

maksimalus žiočių aukštis h1: 4,5 mm

maksimalus kilpos aukštis  $h_{2\text{maks.}}$ : 7 mm

### Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	115 mm
maksimalus žiočių aukštis h1	4,5 mm
Rakto dydis	8 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{maks.}}$	7 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai

