



Kombinuotas veržliaraktis, Rakto dydis: 19 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	613700 19
GTIN	4045197159564
Produktų klasė	61A

Aprašas

Aprašymas:

Kaldintos štampuojant. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusė su **AS-drive** profiliu.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

AS-drive – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami iš **AS-drive** ženklo. **Privalumai:**

- **varžtai suimami už šoninių paviršių. – Varžtai tausojami. – Varžtai ilgiau tarnauja.**
- **Didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius. – Patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

Rakto ilgis L: 230 mm

maksimalus žiočių aukštis h₁: 9 mm

maksimalus kilpos aukštis h_{2 maks.}: 14 mm

Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	230 mm
Rakto dydis	19 mm
maksimalus žiočių aukštis h ₁	9 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos aukštis h _{2 maks.}	14 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai

