

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm, Šepečio Ø D1× šepečio plotis: 100X12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	570310 100X12
GTIN	4017359123232
Produktų klasė	57L

**Aprašymas****Modelis:****Vienaeiliai šepečiai** su banguotais šeriais.**Paskirtis:**Grandymui, valymui, rūdžių, nuodegų nuėmimui ir t.t. Vienos eilės šepečius galima montuoti vieną ant kito formuojant **norimo pločio cilindrą**. Naudojimui šlifavimo staklėse.**Techninis aprašymas**

Ilgis H <sub>1</sub>	21 mm
Kiaurymės Ø praplečiamas iki	20 mm
maksimalus sūkių skaičius	8000 min <sup>-1</sup>
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	100 mm
Šepečio plotis	12 mm
Kiaurymės Ø d <sub>1</sub>	12 mm

Šerių medžiaga	INOX viela
Šerių storis	0,3 mm
Produkto rūšis	Apvalus šepetys