

**Kilpinis veržliaraktis, fosfatuotas, Rakto dydis: 25mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 613900 25 |
| GTIN | 4045197441577 |
| Produktų klasė | 62A |

Aprašymas**Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| maksimalus žiočių aukštis h1 | 12 mm |
| Rakto ilgis L | 290 mm |
| Rakto dydis | 25 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| maksimalus kilpos aukštis h _{2 maks.} | 16 mm |
| Žiedo padėtis | 15 laipsniai |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius | fosfatuotas |
| Produkto pavadinimo požymis | fosfatuotas |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |

