



## Kombinuotas veržliaraktis, Rakto dydis: 5,5 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	613700 5,5
GTIN	4045197159427
Produktų klasė	61A

### Aprašas

#### Aprašymas:

Kaldintos štampuojant. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusė su **AS-drive** profiliu.

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

#### Pastaba:

**AS-drive** – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami iš **AS-drive** ženklo. **Privalumai:**

- **varžtai suimami už šoninių paviršių. – Varžtai tausojami. – Varžtai ilgiau tarnauja.**
- **Didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius. – Patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

Rakto ilgis L: 100 mm

maksimalus žiočių aukštis h<sub>1</sub>: 4 mm

maksimalus kilpos aukštis h<sub>2 maks.</sub>: 6 mm

### Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	100 mm
maksimalus žiočių aukštis h <sub>1</sub>	4 mm
Rakto dydis	5,5 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos aukštis h <sub>2 maks.</sub>	6 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai

