

**Kilpinis veržliaraktis, fosfatuotas, Rakto dydis: 34mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613900 34
GTIN	4045197385260
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis	34 mm
maksimalus žiočių aukštis h1	14 mm
Rakto ilgis L	380 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos aukštis h ₂ maks.	21 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

