



Kelnės su petnešomis Quality Dress, šviesiai pilkos, Dydis DE: 44



Užsakymo data

Užsakymo numeris

091132 44

GTIN

4014382988678

Produktų klasė

09S

Aprašas

Aprašymas:

Darbiniai drabužiai **Quality Dress** iš 100% medvilnės. Medvilnė itin atspari cheminiam ir mechaniniam poveikiui ir karščiui. Natūralią medvilnę malonu dėvėti dėl jos temperatūros reguliavimo savybių ir gero sugėrimo.

Kelnės su petnešomis su reguliuojamu 6 cm juosmeniu.

- **Prisiūta, pakelta inkstų apsauga.**
- **Išorinė, atvira kišenė su lipukų juosta atskirtais skyreliais.**
- **Dvigubas antkišenis su užtraukiama kišene.**
- **Smūgiams ir karščiui atsparus plastikinis užsegimas.**

Aprašas:

- **Užtrauktukas.**
- **Dvi išorinės, sutvirtintos priekinės kišenės.**
- **Kišenė ant šlaunies.**
- **Išorinė kišenėlė telefonui.**
- **Sutvirtinti keliai.**
- **Kišenė metrui.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Kombinezonas, mėlynos spalvos Nr. 091131.

Audinio sudėtis: 100 % medvilnė

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 285 g/m²

Rūbų standartas: UV standartas 801

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Techninis aprašymas

Medžiaga	Medvilnė
inkstų apsauga	taip
Dydis DE	44
Šoninės kišenės	uždėtas, sustiprintas
Šoninių kišenių kiekis	2
Atvira kišenė	išorinė, su lipukų juosta atskirtais skyreliais
Kišenių ant šlaunies kiekis	1
užtrauktukas ant kojos	tiesus, atviras
Kišenių matuokliui kiekis	1
dvigubas antkišenis su užtraukiama kišene	taip
Kišenių ant kelių kiekis	2
Dydis FR	38
Kištukinė sagtis	smūgiams ir karščiui atsparus plastikinis užsegimas
kelnių užtrauktukas	Užtrauktukas
Kišenė telefonui	taip
unisex dydis	S
storesnė kelių zona	taip
Dydis UK	28R
Dydis US	30/30
Dydis IT	38
Serija	QUALITY DRESS
Speciali paslauga	tekstilės apdaila

Dydis ES	38
Dydis NL	44
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	100 % medvilnė
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	285 g/m ²
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150° C
Spalva	šviesiai pilkos
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis