



## Mobilus pneumatinis tepimo prietaisas, Tinka indams, kurių talpa: 50kg



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	084000 50
GTIN	4024937412879
Produktų klasė	08H

### Aprašymas

#### Modelis:

Mobilus pneumatinis tepimo prietaisas su vežimėliu saugiam tepalų transportavimui. Pumpuojamas didelis kiekis, nes perdavos santykis yra 1: 55, o siurbimo jungties ir apsauginių tepimo žarnų skersmuo – didelis. Tinka alyvoms ir tepalams, kurių konsistencijos klasė 2, taip pat biotepalams (universaliems).

#### Tiekimo sudėtis:

Dangtelis, plieninis nuo dulkių saugantis apsauginis dangtelis, pneumatinis tepimo pistoletas ir 4 m žarna.

#### Pastaba:

Tepimo prietaisas yra susitepantis, todėl nebereikia papildomos vamzdinių tepalinių. Rekomenduojame naudoti vandens skirtuvą su slėgio sumažinimo įtaisu.

### Techninis aprašymas

maksimalus sutepimo slėgis	400 bar
maksimalus kiekis	600 g/min
Vidinis talpos Ø	360 - 405 mm

būtinasis oro slėgis	3 - 10 bar
tinka statinėms, kurių talpa	50 kg
Produkto rūšis	Tepimo prietaisas