



JOKER 6001 Switch veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai, perjungiami, 15° lenkti, Rakto dydis: 19mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	614875 19
GTIN	4013288184764
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampuojant. Kilpos pusė su lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypač mažas suveikimo kampas 4,5°.

Atvirasis galas su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinto metalo plokštele skirtas fiksavimui ir naudojamas kaip galinis ribotuvas, neleidžia nuslysti ir užtikrina mažą grįžtamąjį kampą.

Kilpos pusė 15° lenkta, perjungiama.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Žiedo Ø D	34,7 mm
Kilpos aukštis h ₂	11 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto dydis	19 mm
Rakto ilgis L	246 mm
Žiočių aukštis h ₁	9,5 mm
Žiaunų plotis b	42 mm
Gamintojo pavadinimas	6001 Joker Switch
Žiedo padėtis	15 laipsniai

Suveikimo kampas	4,5 laipsniai
Medžiaga	Chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terkšlė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 3	614850 3
--	----------