

Garant**Pjovimo diskas, be dangos, Ø × storis: 160X3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	179925 160X3
GTIN	4045197887092
Produktų klasė	17C

Aprašymas**Modelis:**

GARANT kietmetalinis diskinis pjūklas giliems pjūviams. Pjūklo dantys su kintamu žingsniu užtikrina itin tolygią eigą. Mes rekomenduojame radialinę pjūklo padėtį, siekiant sumažinti vibracijas ir pagerinti įrankio patvarumą. Kietmetalio substratas. Dantų forma ir kiekis specialiai pritaikyti aliuminio apdirbimui.

Techninis aprašymas

Storis	3 mm
Ø	160 mm
Kiaurymės Ø	22 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,03 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{e \text{ maks.}}$	52 mm
Dantų skaičius Z	20

Tinkamas adapteris	179902 160
Komplektavimas	HM
Tvirtinimo kiaurymės Ø	4,4 mm
Tvirtinimo kiaurymių skaičius	5
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas	43,5 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	300 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	150 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
Oras	ribotai tinka		