

Kroepelin
Längenmesstechnik**Skaitmeninis išorinis spartusis stormatis, Matavimo ribos: 0-15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	438990 0-15
GTIN	2050001918987
Produktų klasė	46Q

Aprašymas**Modelis:**

Vienas fiksuotas ir vienas judrus liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. **Skaitmeninis absoliučiosios vertės rodmuo.** Įvedus išankstinio nustatymo vertes galima sekti bet kurios vertės nuokrypius.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiems), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Yra belaidis įkroviklis su prijungimo priedais ir instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų kabelio adapteris Nr. 498954 dyd. A3, duomenų perdavimo kabelis Nr. 497440 ir belaidis adapteris Nr. 498954 dyd. A4

Techninis aprašymas

Atkartojamumas	0,005 mm
Matavimo antgalio ilgis viršuje Hb	17 mm
Matavimo jėga	1,3 - 1,5 N
Leistina paklaida	±0,010 mm
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio Ø	1,5 mm
Matavimo antgalio ilgis apačioje Hf	17 mm

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 15 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis)	45 mm
minimalus griovelio plotis	2,5 mm
Maksimalus griovelio gylis	15 mm
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Padalos vertė, perjungiamo	0,001 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,002 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,005 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,01 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	C7
Produkto rūšis	Išoriniai greitieji liestukai

Paslaugos

DAkkS kalibravimas išorinis / vidinis liestukas Tipas S	023460 S
Kalibravimas išorinis / vidinis liestukas Tipas S	023450 S

Priedai

Prijungimo kabelis Tipas D2	497440 D2
Sąsajos adapteris Tipas A4	498954 A4

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelis Tipas USB2	497440 USB2
Sąsajos adapteris Tipas A3	498954 A3
Prijungimo kabelis Tipas D1	497440 D1
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965