

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys su kotu Plieninė viela 0,30 mm, Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1: 50X15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574000 50X15
GTIN	4017359017487
Produktų klasė	57L

**Aprašymas****Modelis:**

Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm.**

**Paskirtis:**

Naudojama rankiniuose šlifokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.

Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

**Techninis aprašymas**

Šerių storis	0,3 mm
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	50 mm
Ilgis H <sub>1</sub>	12 mm
maksimalus sūkių skaičius	15000 min <sup>-1</sup>
Plotis L <sub>1</sub>	15 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Šerių medžiaga	Plieninė viela
Pynimas	banguota
Produkto rūšis	Apvalus šepetys