

HOLEX

**Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, neizoliuotos, rankenos su apvalkalais,
Visas ilgis: 200mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	713595 200
GTIN	4045197887412
Produktų klasė	72B

Aprašymas

Modelis:

Ypač ilgos, ovalių smagalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukcinio būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.

Šlifluotos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šlampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Žiaunų ilgis	73 mm
visas ilgis	200 mm
Žiočių forma	ovalios smailios, lenktos (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Žiaunų savybės	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų modelis	vidinė dalis šiurkšti
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šlampavimo būdu ir grūdintas alyva

Paviršius	nušlifauta
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės