

HOLEX**Šoninio kirpimo žnyplės, neizoliuotos, rankenos su apvaskalais, Visas ilgis: 140mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	725245 140
GTIN	4045197887450
Produktų klasė	72B

Aprašymas**Modelis:**

Siaurais galais ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC).

Replės nušlifotos, rankenos su kelių komponentų apvaskalais.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa kietą vielą iki Ø	1,8 mm
visas ilgis	140 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	2,8 mm
Rankena	Daugiakomponentis apvaskalas
Gamintojo metodas	kaldintas šampavimo būdu, grūdintas alyva
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	blizgus
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės

