

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys su kotu Nerūdijančiojo plieno viela 0,20 mm, Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1: 70X10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

574250 70X10

GTIN

4017359022740

Produktų klasė

57L

Aprašymas**Modelis:**Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm.****Paskirtis:**

Naudojama rankiniuose šlifukuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą. Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

Techninis aprašymasIlgis H₁

19 mm

Šepečio Ø D₁

70 mm

Šerių storis

0,2 mm

maksimalus sūkių skaičius

15000 min⁻¹Plotis L₁

10 mm

Koto Ø D_s

6 mm

Šerių medžiaga	INOX viela
Pynimas	banguota
Produkto rūšis	Apvalus šepetys