

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys su kotu Mikro abrazyvinis, SiC, grūdelių dydis 320, Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1: 70X10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574450 70X10
GTIN	4017359139431
Produktų klasė	57L

**Aprašymas****Modelis:**

Šeriai iš šlifavimo nailono su silicio karbidu, įspausti į plieninę įvorę; **koto Ø 6 mm.**

**Paskirtis:**

Naudojama rankiniuose šlifuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.

Sausam ir šlapiam aliuminio, plieno, INOX ir plastikų šlifavimui. Maksimali darbinė temperatūra 80°C.

**Techninis aprašymas**

rekomenduojamas sūkių skaičius	4000 min <sup>-1</sup>
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	70 mm
Ilgis H <sub>1</sub>	20 mm
Grūdėtumas	320
maksimalus sūkių skaičius	15000 min <sup>-1</sup>

Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Produkto rūšis	Apvalus šepetys