



Šoninio kirpimo žnyplės izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 140mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	725351 140
GTIN	4045197888068
Produktų klasė	72B

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC).

Šlifautos replės, rankenos su kelių komponentų apvaskalais.

Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

visas ilgis	140 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	1,8 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	4 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	Daugiakomponentis apvaskalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas

Paviršius	nušlifuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės