

HOLEX**ER cangė su tarpine, ER25, Nominalus užveržimo Ø d: 12mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308959 12 |
| GTIN | 4045197888556 |
| Produktų klasė | 32Z |

Aprašymas**Modelis:**

Užgrūdintos ir nušlifluotos. Poliruotos. Tik kai nominalusis Ø.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Laikiklis | ER25 |
| Norma | ISO 15488-A |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 10 µm |
| Tipas | 429 E |
| Išorinis Ø D | 26 mm |
| Bendras ilgis L | 34 mm |
| Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |