

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush, C tipo, Ø 76 mm Koto Ø 6 mm, BB-ZS, Grūdėtumas: 80**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	573550 80
GTIN	54046719316354
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Specialaus valymo diskai – tai vientisos struktūros šlifavimo pagrindai, padengti keramikiniais ir aliuminio oksido grūdėliais, **ypatingai patvarūs. Ypač lankstūs ir lengvai prisitaikantys.**

Radialinis Bristle-Brush šepetys iš atskirų segmentų (apie 1,6 mm pločio).

Įtvaras (koto Ø 3 mm) nuimamas. Segmentus galima sujungti ir pasiekti norimą šepetio plotį.

Su lenkais šeriais (C tipo), skirtas **profiliuotų paviršių apdirbimui.**

Paskirtis:

Atkreipkite dėmesį į sukimosi kryptį.

Skirtas tiesiniams šlifukuokliams arba lankstiems velenams be papildomų priedų.

Tinka naudoti beveik visoms medžiagoms, maksimaliai saugus. Rūdžių, klijų likučių, dažų, lengvų įbrėžimų ir užvartų nuvalymui. Blizginimui, poliravimu, valymui ir užvartų nuėmimui.

Techninis aprašymas

Šepetio Ø D ₁	76 mm
Spalva	geltona
Grūdėtumas	80
maksimalus sūkių skaičius	10000 min ⁻¹
Šepetio plotis	10 mm

Koto Ø D _s	6 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Produkto pavadinimo požymis	BB-ZS
Gamintojo pavadinimas	BB-ZS
Produkto rūšis	Apvalus šepetys