

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys su kotu Plieninė viela 0,20 mm, Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1: 40X10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574100 40X10
GTIN	4017359007082
Produktų klasė	57L

Aprašymas**Modelis:**

Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm.**

Paskirtis:

Naudojama rankiniuose šlifukuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą. Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

Techninis aprašymas

Ilgis H ₁	9 mm
Šepečio Ø D ₁	40 mm
Šerių storis	0,2 mm
maksimalus sūkių skaičius	18000 min ⁻¹
Plotis L ₁	10 mm
Koto Ø D _s	6 mm

Šerių medžiaga	Plieninė viela
Pynimas	banguota
Produkto rūšis	Apvalus šepetys