



Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis, Rakto dydis: 13mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 614200 13 |
| GTIN | 4018754019212 |
| Produktų klasė | 63A |

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas šampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

Standartas:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

AS-drive – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami iš **AS-drive** ženklo. **Privalumai:**

- **varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;**
- **didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 614600

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|---------|
| Kilpos pusė AS-drive | taip |
| Rakto dydis | 13 mm |
| maksimalus žiočių aukštis h1 | 6,5 mm |
| Rakto ilgis L | 195 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |

| | |
|---|------------------------|
| maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{maks.}}$ | 10 mm |
| Žiedo padėtis | 15 laipsniai |
| Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant |
| Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel |
| Paviršius | ant nikelio chromuotas |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |