

**Kilpinis veržliaraktis, chromuotas, Rakto dydis: 23mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 613950 23 |
| GTIN | 4045197441645 |
| Produktų klasė | 62A |

Aprašymas**Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------------------|
| maksimalus žiočių aukštis h1 | 10 mm |
| Rakto dydis | 23 mm |
| Rakto ilgis L | 270 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| maksimalus kilpos aukštis h ₂ maks. | 15 mm |
| Norma | DIN 3113 A |
| Norma | ISO 3318 |
| Norma | ISO 7738 |
| Žiedo padėtis | 15 laipsniai |
| Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Paviršius | chromuotas |
| Produkto pavadinimo požymis | chromuotas |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |