



## Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, ilgas modelis, Raktų skaičius: 18



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	614210 18
GTIN	4018754058365
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

#### Standartas:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

#### Tiekimo sudėtis:

Po 1 kombinuotą veržliaraktį Nr. 614600 / 614200 / 614900: Dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

#### Pastaba:

**AS-drive** – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami iš **AS-drive** ženklo. **Privalumai:**

- **varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;**
- **didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

### Techninis aprašymas

Raktų skaičius	18
Kilpos pusė AS-drive	taip

Raktų dydžių matmenys	metrais
Produkto rūšis	Veržliaraktis

## Priedai

Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 21 mm	614200 21
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 34 mm	614200 34
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 13 mm	614200 13
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 18 mm	614200 18
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 10 mm	614200 10
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 30 mm	614200 30
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 24 mm	614200 24
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 32 mm	614200 32
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 22 mm	614200 22
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 20 mm	614200 20
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 19 mm	614200 19
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 16 mm	614200 16
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 17 mm	614200 17
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 27 mm	614200 27

Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 14 mm

614200 14

Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 11 mm

614200 11

Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 12 mm

614200 12

Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 15 mm

614200 15