

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys su kotu Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm, Šepečio Ø D1×
apimamas plotas L1: 50X15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

574200 50X15

GTIN

4017359050996

Produktų klasė

57L

Aprašymas**Modelis:**Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm.****Paskirtis:**

Naudojama rankiniuose šlifukuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą. Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

Techninis aprašymas

Šerių storis

0,3 mm

Ilgis H₁

12 mm

Šepečio Ø D₁

50 mm

maksimalus sūkių skaičius

15000 min⁻¹Plotis L₁

15 mm

Koto Ø D_s

6 mm

Šerių medžiaga	INOX viela
Pynimas	banguota
Produkto rūšis	Apvalus šepetys