

## Garant

### Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis, Rakto dydis: 10 mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	614700 10
GTIN	4045197159953
Produktų klasė	61A

#### Aprašymas

##### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. **Kilpos pusė giliai įgaubta.**

##### Standartas:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

##### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

##### Pastaba:

**AS-drive** – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami iš **AS-drive** ženklo. **Privalumai:**

- **Varžtai suimami už šoninių paviršių. – Varžtai tausojami. – Varžtai ilgiau tinkami naudoti.**
- **Didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius. – Patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

Rakto ilgis L: 165 mm

maksimalus žiočių aukštis h<sub>1</sub>: 5,5 mm

maksimalus kilpos aukštis h<sub>2 maks.</sub>: 8 mm

#### Techninis aprašymas

maksimalus žiočių aukštis h <sub>1</sub>	5,5 mm
Rakto dydis	10 mm
Rakto ilgis L	165 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais

maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{maks.}}$	8 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	ant nikelio chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis