

**Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis, Rakto dydis: 17mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614200 17
GTIN	4018754019250
Produktų klasė	63A

**Aprašymas****Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas štapuojant, siauros pločio tolerancijos ribos. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

**Standartas:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Apdirbama medžiaga:**

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

**Pastaba:**

**AS-drive** – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami iš **AS-drive** ženklo. **Privalumai:**

- **varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;**
- **didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

**ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 614600

**Techninis aprašymas**

Kilpos pusė AS-drive	taip
maksimalus žiočių aukštis h1	8 mm
Rakto dydis	17 mm
Rakto ilgis L	240 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais

maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{maks.}}$	12 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	ant nikelio chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis