

**HOLEX****Kilpinis veržliaraktis, chromuotas, Rakto dydis: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613950 32
GTIN	4045197159915
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.  
Su ovaliu kotu.

**Standartas:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

maksimalus žiočių aukštis h1	14 mm
Rakto ilgis L	360 mm
Rakto dydis	32 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos aukštis h <sub>2</sub> maks.	21 mm
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis