



Galvučių rinkinys Torx® 1/4, 1/2 colio kvadratas 30 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630035
GTIN	4000896209620
Produktų klasė	630

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Privalumai:

Smartcase, galima pastatyti.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

1/4 colio galvutės Torx® varžtams: 6 vnt. dyd. E5; E6; E7; E8; E10; E11

1/2 colio galvutės Torx® varžtams: 5 vnt. dyd. E12; E14; E16; E18; E20

1/4 colio galvutės Torx® varžtams: 8 vnt. dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

1/2 colio galvutės Torx® varžtams: 5 vnt. dyd. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

1/4 colio prailgintuvas: 2 vnt. dyd. 55; 147 mm

1/2 colio prailgintuvas: 2 vnt. dyd. 76; 123 mm

Terkšlė 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 632060

Terkšlė 1/2 colio: 1 vnt. Nr. 640160

Sudėta į: Plastikinė dėžutė su stovu / padėklu

Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Aukštis: 65 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Galvutės Torx® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvai Torx® varžtams
Dalių skaičius	30
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Ilgis	355 mm
Plotis	235 mm
Aukštis	65 mm
Paviršius	chromuot.
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas