



## Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, ilgas modelis, Raktų skaičius: 9



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	614210 9
GTIN	4018754058327
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

#### Standartas:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

#### Tiekimo sudėtis:

Po 1 kombinuotą veržliaraktį Nr. 614600 / 614200 / 614900: Dyd. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

#### Pastaba:

**AS-drive** – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami iš **AS-drive** ženklo. **Privalumai:**

- **varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;**
- **didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

### Techninis aprašymas

Raktų skaičius	9
Kilpos pusė AS-drive	taip
Raktų dydžių matmenys	metrais

Produkto rūšis

Veržliaraktis

**Priedai**

Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 21 mm

614200 21

Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 19 mm

614200 19

Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 22 mm

614200 22

Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 13 mm

614200 13

Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 16 mm

614200 16

Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 17 mm

614200 17

Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 24 mm

614200 24

Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 18 mm

614200 18

Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 10 mm

614200 10