



## Akumuliatorinis 4 greičių gręžtuvas, Tipas: 71161064



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

070204 71161064

GTIN

Produktų klasė

03F

### Aprašymas

#### Modelis:

#### Akumuliatorinis gręžtuvas

- Skirtas tiksliam gręžimui ir sukimui.
  - Elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas švelniam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.
  - Tvirtas metalinis pavara korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
  - Geras svorio balansas ir ergonomija su minkštu rankenos įdėklui ilgam naudojimui nepavargstant.
  - Našūs ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos rodmeniu.
- Galingas 12V akumuliatorinis suktuvas su bešepetėliniu varikliu, 4-ių greičių pavara ir nuimamu gręžimo patronu.
- Bešepetėlinis FEIN PowerDrive variklis, galingas, nereikalaujantis techninės priežiūros maksimaliam efektyvumui ir patvarumui.
  - QuickIN greitojo keitimo sistema.
  - Nuimamas gręžimo patronas, pilnai metalinis modelis labai patvarus net ir sunkiausiomis darbo sąlygomis.
  - Kiekvienam gręžimo skersmeniui galima parinkti optimalų pjovimo greitį 4 greičių pavara.
  - 6 mm metale 4. greitis gręžiant 2 500 U/min.
  - Galinga eiga 1. greičiu sriegiant.

- **Optimalus sūkių skaičius savigręžiams varžtams arba sriegimui.**
- **Kompaktiškas 150 mm ilgis (be gręžimo patrono).**
- **FEIN SafetyCell technologija. Apsaugo akumuliatorių ir įrengimą nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos.**
- **Techninės priežiūros nereikalaujantis, bešepetėlinis EC variklis, 30 % efektyvesnis nei nuolatinės srovės varikliai, stabilus sūkių skaičius.**
- **Mažas susidėvėjimas ir iki 10 kartų ilgesnis eksploataavimo laikas palyginti su standartiniais nuolatinės srovės varikliais.**
- **Patentuota 4-ių greičių pavara su tiesioginiu jungimu efektyviam sukimui, gręžimui su optimaliai pritaikytu sūkių skaičiumi ir sriegio pjovimu.**

**Mechaninis sukimo momento atjungimas**, 20 reguliavimo padėčių, papildoma gręžimo padėtis.

**Privalumai:**

4-ių greičių reduktorius.

**Tiekimo sudėtis:**

**Be akumulatoriaus ir įkroviklio.**

Yra griebtuvas, diržo segtukas ir transportavimo lagaminas.

**Pastaba:**

Tinkamus pradinius paketus (sudarytus iš atsarginio akumulatoriaus ir įkroviklio) rasite Nr. 073832 dyd. 9260431701.

## Techninis aprašymas

standartinis naudojimas	Heavy Duty
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein E 12 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	40 mm
Gamintojo pavadinimas	ASCM 12Q SELECT
Pakuotė	Lagaminas
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	20 Nm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	40 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	400 min <sup>-1</sup>
Akumulatoriaus įtampa	12 V
maksimalus sūkių skaičius 3. greitis	1400 min <sup>-1</sup>
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	700 min <sup>-1</sup>
Svoris	1,1 kg

maksimalus sūkių skaičius 4. greitis	2500 min <sup>-1</sup>
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Akumuliatorių kiekis	0
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Mediena
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvus
USP1	12V
USP2	Greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5-13, lagamine, tinka medienai ir plienui

## Priedai

Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas 9260431701	073832 9260431701
Ličio jonų akumuliatorius Akumuliatoriaus tipas, akumuliatoriaus įtampa FE12 V	073837 FE12