



## Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis, Rakto dydis: 12mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	614200 12
GTIN	4018754019205
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

#### Standartas:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

#### Pastaba:

**AS-drive** – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami iš **AS-drive** ženklo. **Privalumai:**

- **varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;**
- **didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

**ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 614600

### Techninis aprašymas

Kilpos pusė AS-drive	taip
Rakto dydis	12 mm
maksimalus žiočių aukštis h1	6 mm
Rakto ilgis L	180 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais

maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{maks.}}$	9 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	ant nikelio chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis