



## Akumuliatorinis suktuvas su keičiamu gręžimo griebtuvu, Tipas: GSR1215FC



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	070242 GSR1215FC
GTIN	3165140847322
Produktų klasė	03B

### Aprašymas

#### Modelis:

Bosch akumuliatorinis gręžtuvas

- **Kompaktiškas, našus 12 V akumuliatorinis gręžtuvas su dešinine / kairine eiga.**
- **Su Electronic Motor Protection (EMP) ir Electronic Cell Protection (ECP)apsaugos sistemomis.**
- **LED lemputė darbo zonos apšvietimui ir įkrovos lygio rodmuo.**
- **Laipsniškas sukimo momento nustatymas tiksliam sukimui.**
- **Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius tiksliam gręžimui ir sukimui.**
- **Softgrip.**

Galima dirbti ir sunkiai pasiekiamose vietose, nes labai kompaktiško dydžio **su antgalių laikikliu** arba keičiamais **ekscentriniais arba kampiniais antgaliais**. Tink įvairiam darbui dėl keičiamos sistemos su keturiais skirtingais **FlexiClick**antgaliais. Patogu naudoti: Antgaliai paruošti naudoti 16 skirtingų padėčių.

#### Privalumai:

Universalūs, 4 gręžimo griebtuvų variantai.

#### Tiekimo sudėtis:

Su įkrovikliu, ekscentrinium tvirtinimu, griebtuvu, kampiniu tvirtinimu, antgalių laikikliu ir L-BOXX.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 – 073866.

### Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	30 Nm
Svoris	0,8 kg
maksimali vibracija pagal EN	< 1,9 m/s <sup>2</sup>
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 12 V
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	15 Nm
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	0 - 1300 min <sup>-1</sup>
Pakuotė	Sisteminiai lagaminai (L-Boxx)
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	19 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	0 - 400 min <sup>-1</sup>
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	0 - 10 mm
Gamintojo pavadinimas	GSR 12V-15FC
Variklio sandara	2 polių variklis
Akumulatoriaus įtampa	12 V
standartinis naudojimas	Strong
Akumuliatorių kiekis	2
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	Plienas
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	su keičiamu grąžto griebtuvu, 12V
USP2	su 2 baterijomis, L-Boxx dėkle

## Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa  
B12 V

---

073851 B12