



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Išskleidžiamos aliumininės dvipusės kopėčios, Skersinių kiekis: 2X10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	966053 2X10
GTIN	4031405330207
Produktų klasė	98G

**Aprašymas****Modelis:**

Skersiniai iš kvadratinio vamzdžio, rantių keturbriauniai skersiniai 30x30 mm, sukabinti su kitais skersiniais, kūginė konstrukcija užtikrina stabilumą. Viršutinės skersinių dalys su gaubtais. Neslystantys nivello® kopėčių kojelių antgaliai. Ypatingą tvirtumą užtikrina išskleidimo apsauga su 2 labai tvirtais perlono diržais ir apsauginėmis kilpomis transportavimui. Cinkuoti plieniniai lankstai su varžtais.

**Standartas:****DIN EN 131.****Techninis aprašymas**

Svoris	13,3 kg
apatinis išorinis plotis	0,65 m
Laiptelis	Skersinis
Prieinamumas	iš abiejų pusių
Skersinio/pakopos gylis	30 mm

Darbinis aukštis apie	3,3 m
Kopėčių ilgis	2,95 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Išskečiamos kopėčios