



## Deimantinis pjovimo diskas, Disko Ø: 76mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	563417 76
GTIN	3165140820110
Produktų klasė	54B

### Aprašymas

#### Modelis:

Ploni pjovimo idealiai tinka darbui ankštose vietose.

Sukepinta uždara deimantinė pjovimo briauna. Švarus pjūvis.

#### Paskirtis:

Akmens masės, plytelių ir marmuro pjovimui.

#### Apdirbama medžiaga:

Optimalu: porceliano keramikos dirbiniais, marmurui, plytelėms.

#### Tinka:

**Akumulatorinis mažas kampinis šlifuoklis** Nr. 077100 arba **tiesinis šlifuoklis** su įspraustine Nr. 563070.

maksimalus apskritiminis greitis: 80 m/s

Kiaurymės Ø: 10 mm

Disko storis: 1,9 mm

Kiaurymės Ø: 10 mm

### Techninis aprašymas

Disko storis	1,9 mm
Disko Ø	76 mm

Kiaurymės Ø	10 mm
maksimalus sūkių skaičius	20150 min <sup>-1</sup>
kai medžiagos storis	5,7 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantin.
Šlifavimo priemonių kodas	D
optimaliai parinkta medžiagai	Akmuo
Forma	tiesus
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
pavaros mechanizmas	Tiesinis šlifuoklis
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Akmuo	tinka		