



Kietlydinio pjovimo diskas, Disko Ø: 76mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	563418 76
GTIN	3165140827621
Produktų klasė	54B

Aprašymas

Modelis:

Ploni pjovimo diskai idealiai tinka darbui ankštose vietose.
Plieninė lėkštelė su prie pjovimo briaunų prilituotomis HM granulėmis.

Paskirtis:

Medienos, plastiko, gipso pluošto plokščių pjovimui.

Tinka:

Akumuliatorinis mažas kampinis šlifuoklis Nr. 077100 arba **tiesinis šlifuoklis** su įspraustine Nr. 563070.

maksimalus apskritiminis greitis: 80 m/s

Kiaurymės Ø: 10 mm

Disko storis: 1 mm

Kiaurymės Ø: 10 mm

Techninis aprašymas

Disko storis	1 mm
Disko Ø	76 mm
Kiaurymės Ø	10 mm

maksimalus sūkių skaičius	20100 min ⁻¹
kai medžiagos storis	3 - 5 mm
Forma	tiesus
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	iš plastiko
optimaliai parinkta medžiagai	Gipso plokštės
optimaliai parinkta medžiagai	Mediena
pavaros mechanizmas	Tiesinis šlifuoqlis
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoqlis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Uni	tinka		