

Ansell**Pirštinių pora HyFlex® 48-102, Pirštinių dydis: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094268 7
GTIN	10076490054455
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

HyFlex® serija. Plonos megztos pirštinės, delnai su danga, darbui sausoje aplinkoje. Tinka tiksliam darbui, puikiai praleidžia orą, lengvam darbui pramonėje. Puikiai tinka preciziniams darbams su smulkiais daiktais. Ypač tinka lengviems montavimo darbams, apžiūrai, mažų dalių pakavimui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	7
Serija	HyFlex®
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Turinys	12

EN 388	4121A
Pagrindo medžiaga	poliamidas
Danga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Ilgis	219 mm
Spalva	pilkas
Svoris	15 g
Mezgimo technologija	13G
Paskirtis	daugkartin.
Medžiaga	PU
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	A
Produkto rūšis	Universalios pirštinės