

Garant**Precizinis aukščio ženklinimo prietaisas su lupa, Ženklinimo aukštis: 600mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

443450 600

GTIN

4045197889911

Produktų klasė

41F

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas padas su nušlifuotu pagrindu ir purvo surinkimo grioveliais. Ergonomiškas, patogus plastikinis dangtelis su Santoprene® danga. Nuskaitymas be paralakso, ryški skalė. **Papildoma lupa optimaliam nuskaitymui.** Visos skalės dalys matinės ir chromuotos. Yra tikslusis reguliatorius ir fiksavimo varžtas. Plokščia ženklinimo adata su kietlydinio galu – paprastas žymėjimas net ir siauruose grioveliuose, keičiama, žymėti galima nuo 0. Todėl brėžinių matmenis galima perkelti tiesiogiai be skaičiavimo klaidų. Nulenkiamas ir nuimamas apsauginis dangtelis, kad dirbant niekas nesusižalotų.

Detalus aprašymas:

Tvirtas padas su nušlifuotu pagrindu ir purvo surinkimo grioveliais. Ergonomiškas, patogus plastikinis dangtelis su Santoprene® danga. Plokščia ženklinimo adata su kietlydinio galu – paprastas žymėjimas net ir siauruose grioveliuose, keičiama, žymėti galima nuo 0. Todėl brėžinių matmenis galima perkelti tiesiogiai be skaičiavimo klaidų. Nulenkiamas ir nuimamas apsauginis dangtelis, kad dirbant niekas nesusižalotų. Yra tikslusis reguliatorius ir fiksavimo varžtas.

Papildoma lupa optimaliam nuskaitymui. Visos skalės dalys matinės ir chromuotos.

Tiekimo sudėtis:

Su ženklinimo adata Nr. 444010 dyd. 75.

Techninis aprašymas

Leistina paklaida	0,08 mm
Nonijaus skalė	1/50 mm
Pado plotis	110 mm
Kalibravimas	E1
Matavimo liniuotės skerspjūvis	30×12 mm
Ženklavimo aukštis	600 mm
Pado ilgis	165 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	Aukščio matavimo ir ženklavimo prietaisai

Paslaugos

KalibravimasAukščiamatis / aukščio žymeklis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	024630 1000
DAkKS kalibravimasAukščiamatis / aukščio žymeklis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	024640 1000

Priedai

Atsarginė ženklavimo adata kietlydinio galu Ilgis 75 mm	444010 75
---	-----------