



Akumuliatorinis vieno greičio gręžtuvas, Tipas: 71050262



Užsakymo data

Užsakymo numeris	075012 71050262
GTIN	4014586881751
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

- **Akumuliatorinis gręžtuvas – labai tikslus gręžimas.**
- **Priežiūros nereikalaujantis, bešepetėlinis FEIN PowerDrive variklis, visiškai sandarus ir apsaugotas nuo dulkių, pasižymi dideliu našumu ir ilgu tarnavimo laiku.**
- **Röhms metalinis greitojo užveržimo griebtuvas su automatiniu suklio tvirtinimu.**
- **Užsiveržiantys gręžimo griebtuvo kumšteliai.**
- **Tvirtas metalinis reduktoriaus korpusas su užveržimo kakliuku Ø 43 mm, kampo dydis tik 23 mm.**
- **Ergonomiška Fein rankena ilgam darbui nepavargstant.**

Vieno greičio gręžtuvas iki 10 mm plienui, sūkių skaičius prie apkrovos 1100 min⁻¹.

Privalumai:

Puiki ergonomija:

Tiekimo sudėtis:

Greitojo užveržimo griebtuvas su užveržimo jėgos apsauga, 1 papildoma rankena. **Select versija be akumuliatoriaus ir įkroviklio.**

Pastaba:

Tinkamas pradinis akumuliatorių paketas Nr. 073832 92604324.

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Fein E 18 V

Gamintojo pavadinimas: ABOP 10 Select

Akumuliatoriaus įtampa: 18 V

Sūkių skaičiaus diapazonas: 0 - 1250 min⁻¹

Gręžimo patrono laikiklis: 1/2 colio – 20 UNF
 Gręžimo patrono užspaudimo ribos: 1,5 - 13 mm
 maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene: 10 mm

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus įtampa	18 V
Sūkių skaičiaus diapazonas	0 - 1250 min ⁻¹
Svoris	1,5 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
Gręžimo patrono laikiklis	1/2 colio – 20 UNF
Gręžimo patrono užspaudimo ribos	1,5 - 13 mm
Gamintojo pavadinimas	ABOP 10 Select
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	30 mm
Dešininė / kairinė eiga	taip
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Plienas
Pakuotė	Lagaminas
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ įtampa	Fein E 18 V
Produkto rūšis	Gręžtuvas

Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE18 V	073835 FE18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas FE30	073845 FE30
Akumuliatorių įkroviklis Tipas FE50	073845 FE50
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa FE18 V	073838 FE18

Akumuliatorių įkroviklis Tipas FE80

073845 FE80