

Ansell**Pirštinių pora ActivArmr Hycron® 27-805, Pirštinių dydis: 9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094431 9
GTIN	10076490604438
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

ActivArmr Hycron® serija. **Tvirtos pirštinės** iš medvilninio džersio su nitrilo danga darbams, kuriems keliami dideli reikalavimai. Atsparios dirbant su aštriomis ir abrazyviomis medžiagomis. Tvirtesnės ir lankstesnės už PVC, tris kartus ilgiau laiko, negu sunkios odinės pirštinės.

Veiksmingas tepalo ir alyvos barjeras. Puikiai tinka stambioms ketaus detalėms, plastikinėms formų dalims, plieno strypams, lakštiniam plienui, galingam kabeliui, statybinėms medžiagoms, medienos žaliavai.

Su apsauginiais riešais ir ištisine danga.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	9
Serija	Hycron®

Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turinys	12
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	be latekso
EN 388	4121B
Pagrindo medžiaga	Medvilnė
Danga	Nitril
Dangos variantai	Viso paviršiaus danga
Pritaikymo sritys	Heavy Duty
Ilgis	256 mm
Spalva	mėlynas žiedas
Svoris	69 g
Paskirtis	daugkartin.
Medžiaga	Nitril
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	B
Produkto rūšis	Universalios pirštinės