

**uvex****Pirštinių pora uvex phynomic XG, Pirštinių dydis: 10**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris

094407 10

GTIN

4048612036655

Produktų klasė

04W

## Aprašymas

**Modelis:**

uvex phynomic XG. Nitrilo putos danga su Xtra Grip technologija užtikrina išskirtinai gerą tepaluotų dalių suėmimą ir didelį pralaidumą orui. Nepaisant tvirtumo ir patvarumo, šios pirštinės išsiskiria savo lengvumu ir lankstumu.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

## Techninis aprašymas

Pirštinių dydis

10

Serija

uvex phynomic

Apsaugos kategorija

Kategorija II

Pirštinių rūšis

Universalios pirštinės

Rūbų standartas

Oeko-Tex Standard 100

EN 388	4121X
Pagrindo medžiaga	Perdirbtas poliamidas, elastanas, anglis
Danga	Nitril
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	juodos / antracito
Svoris	35 g
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės