

**Pirštinių pora 03440, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094424 10
GTIN	4059904105621
Produktų klasė	09H

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtos pirštinės iš medvilninio džersio su nitrilo danga vidutinio sunkumo ir sunkiems darbams. Žymiai patvaresnės už sunkias odines pirštines ir tokios pat tvirtos kaip PVC pirštinės. Veiksmingas tepalo ir alyvos barjeras. Ypač gerai tinka stambioms ketaus detalėms, plastikinėms formų dalims, plieno strypams, lakštiniam plienui, galingam kabeliui, statybinėms medžiagoms, medienos žaliavai.

03440. Su apsauginiais riešais ir ištisine danga.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	10
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės

Turiny	12
EN 388	4221X
Pagrindo medžiaga	Medvilnė
Danga	Nitril
Dangos variantai	Viso paviršiaus danga
Pritaikymo sritys	Heavy Duty
Spalva	mėlynas / natūralios spalvos
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės