

## Krovinio kablys, Šakių skaičius / keliamoji galia t: 2/2,5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	919975 2/2,5
GTIN	4052462017856
Produktų klasė	94B

### Aprašymas

#### Modelis:

Kabliai patikimam sunkių krovinių pakabinimui ir transportavimui. Užmovimui ant krautuvo šakių. Tvirta plieninė konstrukcija. Su apsauga nuo nuslydimo ir sūkuriniu kabliu. Pakrovimas 2 šakėmis (tinka ir autokrautuviui.)

#### Spalva:

Geltonai oranžinė RAL 2000, **dažyta.**

### Techninis aprašymas

Aukštis	425 mm
Plotis	170 mm
Gylis	750 mm
Šakių kišenės vidinis aukštis	80 mm
Šakių kišenės vidinis plotis	220 mm
Atstumas tarp šakių kišenių B	160 mm
Leistinoji apkrova	2500 kg
Svoris	22 kg
Produkto rūšis	Krovinio kablys

