



Hidraulinis akumuliatorinis užspaudiklis, Tipas: M18HCCT



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078254 M18HCCT
GTIN	4002395138821
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas, hidraulinis užspaudiklis, kabelių antgalių ir jungčių, kurių skerspjūvis nuo 16 mm² iki 300 mm² apdirbimui.

- **FORCE LOGIC™ hidraulinis 53 kN akumuliatorinis presavimo įrankis užspaudžia jungtis greičiau nei per 3 s.**
- **Optimalus balansas dėl patogaus valdymo viena ranka.**
- **In-Line dizainas ir 350° pasukama galva - puikiai tinka darbams sunkiai prieinamose vietose.**
- **ONE-KEY™ suderinama. Galima perduoti prietaisų ataskaitų duomenis naudojant Bluetooth.**
- **PFM (Predictive Force Monitoring). Automatinis presavimo slėgio prisitaikymas prie jungčių, kiekvienam presavimui parenkama optimali jėga, maksimalų spaudimą indikuoja žalia švieselė.**
- **Ilgalaikis patikimumas. Techninės priežiūros intervalas po 30000 suspaudimų.**
- **Universalus laikiklis visiems einamiems U presavimo antgaliams.**

Tiekimo sudėtis:

Įkroviklis M12-18C, transportavimo dėklas.

Techninis aprašymas

Užspaudimo trukmė	<3 s
Svoris su akumuliatoriumi	3,7 kg
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Akumuliatoriaus talpa	2 Ah
Štampavimo jėga	53 kN
maks. vario skerspjūvis	300 mm ²
maks. aliuminio skerspjūvis	150 mm ²
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Aplikacinė jungtis	OneKey
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	1
Gamintojo pavadinimas	M18HCCT-201C
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis	Užspaudimo replės

Priedai

Presavimo įrankio antgalis Standartas Skerspjūvis 95 mm ²	078285 95
Presavimo įrankio antgalis Standartas Skerspjūvis 120 mm ²	078285 120
Presavimo įrankio antgalis DIN CU Skerspjūvis 150 mm ²	078286 150
Presavimo įrankio antgalis DIN CU Skerspjūvis 240 mm ²	078286 240
Presavimo įrankio antgalis DIN CU Skerspjūvis 185 mm ²	078286 185
Presavimo įrankio antgalis DIN CU Skerspjūvis 300 mm ²	078286 300
Presavimo įrankio antgalis DIN CU Skerspjūvis 16 mm ²	078286 16
Presavimo įrankio antgalis DIN CU Skerspjūvis 35 mm ²	078286 35
Presavimo įrankio antgalis Standartas Skerspjūvis 70 mm ²	078285 70
Ličio jonų akumuliatorius M18B2 Akumuliatoriaus tipas MB18	073827 MB18

Presavimo įrankio antgalis Standartas Skerspjūvis 240 mm ²	078285 240
Presavimo įrankio antgalis DIN CU Skerspjūvis 25 mm ²	078286 25
Presavimo įrankio antgalis Standartas Skerspjūvis 16 mm ²	078285 16
Presavimo įrankio antgalis DIN CU Skerspjūvis 50 mm ²	078286 50
Presavimo įrankio antgalis DIN CU Skerspjūvis 120 mm ²	078286 120
Presavimo įrankio antgalis Standartas Skerspjūvis 50 mm ²	078285 50
Presavimo įrankio antgalis Standartas Skerspjūvis 35 mm ²	078285 35
Presavimo įrankio antgalis Standartas Skerspjūvis 25 mm ²	078285 25
Presavimo įrankio antgalis Standartas Skerspjūvis 185 mm ²	078285 185
Presavimo įrankio antgalis DIN CU Skerspjūvis 70 mm ²	078286 70
Presavimo įrankio antgalis Standartas Skerspjūvis 150 mm ²	078285 150
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Presavimo įrankio antgalis Standartas Skerspjūvis 300 mm ²	078285 300
Presavimo įrankio antgalis DIN CU Skerspjūvis 95 mm ²	078286 95