

## Pakeliamas stalas, Leistinoji apkrova: 2000kg



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	919992 2000
GTIN	4025092994156
Produktų klasė	08Y

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirta žirklinė konstrukcija su platforma iš lygaus lakštinio plieno. Skirtas įvairiems naudojimui atvejams, pvz., **sunkiems** kroviniams, ant padėklų sudėtoms prekėms, tinkliniams konteineriams kelti ir nuleisti į stakles tiekiamos medžiagos lygiui nustatyti. Patogu dirbti dėl hidrauliniu būdu tolygiai reguliuojamo aukščio. Saugiai ir nepavojingai valdoma mygtukais, turinčiais kėlimo / nuleidimo funkcijas saugos jungiklyje ir avarinio išjungimo funkciją. Nuo perkrovos apsaugo nuoseklusis slėgio vožtuvas. Optimalų saugumą naudojant ir atliekant techninės priežiūros darbus užtikrina integruotas uždarymo vožtuvas ir techninės priežiūros atramos.

#### Standartas:

**DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.**

#### Pastaba:

- Aplinkos temperatūra patalpose nuo 0 °C iki 40 °C.
- **Prieš pradėdami eksploatuoti, montavimą ir elektros jungtis turi patikrinti specialistas.**
- **Patikrinkite esamą grindų būklę atsižvelgdami į bendrą kėlimo stalo svorį.**

### Techninis aprašymas

Plotis	800 mm
Leistinoji apkrova	2000 kg
Svoris	280 kg

Konstrukcijos aukštis C	190 mm
Pakėlimo aukštis H	820 mm
Pakėlimo trukmė	40 s
Ilgis l	1300 mm
Tinklo įtampa	400 V
Tinklo dažnis	50 Hz
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Žirklinis pakeliamas stalas