

ejendals

Pirštinių pora Tegera® 9140, Pirštinių dydis: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094388 10
GTIN	7392626027350
Produktų klasė	04R

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 9140. Pirštinės iš **plonos sintetinės odos** (0,5 mm Microthan®), be pamušalo. Pirštinių viršus iš poliesterio su ventiliuojančiu paviršiumi **geresniam oro pralaidumui**. Trumpos, **su sustiprintu smiliumi** ir lipuku.

Standartas:

EN 388; EN 420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
Siauras modelis. Vienu dydžiu mažesnės.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	10
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Turinys	6
Pirštinių savybės	su lipukais

EN 388	1121X
Pagrindo medžiaga	Poliesteris/ dirbtinė oda
Dangos variantai	be dangos
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	pilka / juoda / geltona
Paskirtis	daugkartin.
Medžiaga	Sintetinė oda
Produkto rūšis	Universalios pirštinės