

Garant**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 34mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614800 34
GTIN	
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas štampuojant. Kilpos pusė su ypač lengvos eigos, tvirta žiedine terkšle. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas.

Techninis aprašymas

Žiočių aukštis h_1	16,6 mm
Žiedo $\varnothing D$	65,5 mm
Terkšlės sukimo momento apkrova	950 Nm
Žiaunų plotis b	76,2 mm
Rakto dydis	34 mm
Kilpos aukštis h_2	19,6 mm
Rakto ilgis L	482 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis